




Technisches Datenblatt

5-KT006020004C / Flachbänderder

(Stand 15/01/2024)



Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	200 x 12 x 1
Querschnitt	6mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M4 / M4
Gewicht (kg)	0.014
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT006020004C	Querschnitt 6mm ² , Bohrung beidseitig M4, Länge 200mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.