


Technisches Datenblatt

5-KT006030005C / Flachbänderder

(Stand 28/04/2025)



Ausführungsmerkmale

Abmessungen (L / B / H) (mm)	300 x 12 x 1
Querschnitt	6mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M5 / M5
Gewicht (kg)	0.021
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT006030005C	Querschnitt 6mm², Bohrung beidseitig M5, Länge 300mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.