




Technisches Datenblatt

5-KT01002000506C / Flachbänderder

(Stand 28/04/2025)



Ausführungsmerkmale	
Abmessungen (L / B / H) (mm)	200 x 14.1 x 1.5
Querschnitt	10mm ²
Einzeldrahtdurchmesser (mm)	0.2
Befestigungsbohrungen	M5 / M6
Gewicht (kg)	0.024
Bauteil	Flachbänderder
Material	Kupfer verzinkt
Montageart	Schraubmontage

Bestellbezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Beschreibung	VE
Flachbänderder	5-KT01002000506C	Querschnitt 10mm ² , Bohrung M5 und M6, Länge 200mm, nahtlose, abgerundete, aufgepresste Kontakthülsen, verzinkt, Einzeldrahtdurchmesser 0,2mm	VE = 10 St.