

PRO HM 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 089641

Art.-Nr. 089641



Serie 5

2200 W

2200 W Leistung



80 – 630 °C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/min.



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E mit 7,5 m Kabellänge. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Heizelement austauschbar	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Nein
Temperatureinstellung	stufenlos	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Stellrad	Feinstaubfilter	Nein
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Thermosicherung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Thermoschutzabschaltung	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	34
Resthitzanzeige	Nein	Kabellänge	7,5 m
Cool-Funktion	Nein	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	1,191 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841089641
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja	Leistung	2200 W
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std		

Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 089641

Art.-Nr. 089641



Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 084189	Kunststoff Rakel - Alcantara
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß