Heißluftgebläse - Professional Line

PRO HM 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 089641
Art.-Nr. 089641



Serie 5 | 2200 W | 2200 W Leistung | 80 - 630°C | 9 Temperatur-Stufen | 150 - 500 l/Min. | 3 Luftmengen-Stufen | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

Funktionsbeschreibung

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E mit 7,5 m Kabellänge. 2200 W, Temperatur 9-stufig von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	7,5 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,191 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089641
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 089641
Art.-Nr. 089641

Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß