Heißluftgebläse

HM 2220 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089474
Art.-Nr. 089474



Serie 3 | 2200 W | 2200 W Leistung | 80 - 630°C | 9 Temperatur-Stufen | 150 - 500 l/Min. | 3 Luftmengen-Stufen | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

Funktionsbeschreibung

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark: Das Heißluftgebläse HM 2220 E bietet 9 Temperaturstufen von 80-630°C, Luftmengenregulierung und integrierten Feinstaubfilter. Perfekt für professionelle anspruchsvolle Projekte.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	9-stufig
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Resthitzeanzeige	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std
Heizelement austauschbar	Nein

Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Feinstaubfilter	Ja
Thermosicherung	Ja
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	337 x 75 x 89 mm
VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089474
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm

Heißluftgebläse

HM 2220 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089474
Art.-Nr. 089474

Zubehör

EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 14 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 087715	Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070915	Schweißschuh