



DIGITRADIO 550 IR

DAB+ / UKW / Internet-Stereoradio mit Bluetooth und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039957	Schwarz	0000/3995	1,68 kg	1,02 kg	21 x 14 x 12 cm	30,6 x 16,5 x 17,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS und PLL

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW /20 IR)

Kompaktes Design

5 frei belegbare Sender-Direktwahltasten

Integrierte WLAN-Konnektivität

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Übertragungsbereich : 100 - 20.000 Hz

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W (RMS)

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Nahbedienung : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

RadioVIS : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

App-Steuerung : OKTIV, UNDOK

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Dänisch, Spanisch, Portugiesisch, Multilingual, Türkisch, Slowenisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : 9 V - 3 A, 27 W (150 cm)

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : <2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 25 W (max.)

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 550 IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Netzteil