



DIGITRADIO mobil 2

DAB+/FM Radioclip mit Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039049	0000/3904	100 g	100 g	3,5 x 5 x 2,5 cm	9,5 x 7,7 x 4,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Integrierter Akku

OLED Display

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

BRICKFOX

Anschlüsse : Audio Eingang 3,5mm / AUX in

Betriebsart : Akku

RADIOTYP

Klein und handlich : Ja

Portables Radio : Ja

Robustes Outdoorradio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : Antenne über Ohrhörer

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Nahbedienung : Ja

DISPLAY

Größe : 0,91 Zoll

Typ : OLED

KUNDENSPEZIFISCHE DATEN

Otto - Keyword : Digitalradio

Otto - Clusterattribut : Digitalradios

STROMVERSORGUNG

Akku integriert : Ja

Akkutyp : Li-ionen, 3,7V/500mAh

Akkulaufzeit : 6 h

Akkuladung per USB : Ja

Nennleistung : 2,5 W

Leistung Netzteil : 2,5 10 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO mobil 2, Kopfhörer, Ladekabel
USB-C auf USB-A, Bedienungsanleitung