



Für Spotify Free und Spotify Premium

MULTYRADIO 4.0 SE

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player, Farbdisplay und Musikstreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039834	Schwarz/Silber	0000/3983	3,94 kg	2,83 kg	44,5 x 23 x 19 cm	49 x 27,5 x 23 cm
4019588139831	Schwarz/Weiß	0001/3983	3,94 kg	2,83 kg	44,5 x 23 x 19 cm	49 x 27,5 x 23 cm
4019588239838	Schwarz/Rot	0002/3983	3,94 kg	2,83 kg	44,5 x 23 x 19 cm	49 x 27,5 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

Uhr- und Datumsanzeige

TFT-Farbdisplay (3,2")

Spotify & Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

CD-Player mit MP3-Wiedergabe

Steuerung per OKTIV oder UNDOK-App (iOS, Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPfang

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

RadioVIS : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

FUNKTIONEN	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	STROMVERSORGUNG
MP3 Wiedergabe über USB : Ja	AAC : Ja	Nennspannung : 230 V
USB Ladefunktion : Ja	SONSTIGE FEATURES	Frequenz : 50 Hz
CD Player mit MP3 : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch	Netzteil : DC 12 V / 2000 mA
NETZWERK & KOMMUNIKATION	STREAMING	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Bluetooth : Ja	Bluetooth Audiostreaming : Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1,75 W
App-Steuerung : OKTIV, UNDOK	Spotify Free : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 24 W
WLAN		Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,81 W
WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)		LIEFERUMFANG
		MULTYRADIO 4.0 SE, Teleskopantenne, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung