2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGIT ISIO S4

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047679	schwarz	0000/4767	1,29 kg	626 g	22 x 4 x 17,5 cm	31 x 8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)
- Hochwertiges OLED-Display
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Pay-TV-fähig über CI+
- Einfache Erstinstallation via AutoInstall
- Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 14 V
- Horizontal : 18 V
- Bandumschaltung : 22 kHz
- Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BRICKFOX

- Empfangsart : SAT (DVB-S/S2)
- Anschlüsse : USB, Ethernet (LAN), CI+ Slot, Audio Ausgang digital elektrisch, HDMI
- Tuner-Typ : Twin Tuner
- Auflösung : Full HD, SD
- Ausstattung : App Steuerung, Fernbedienung, Radioempfang, Aufnahmefunktion, Kindersicherung, Hotelmodus, Sleeptimer, Wecktimer

BILD

- Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
- Bild und Bild (PAP) : Ja
- Standbild : Ja
- Zoom : Ja
- SD : Ja
- HD : Ja
- 1080p : Ja
- 1080i : Ja
- 720p : Ja
- 576p : Ja
- 576i : Ja

AUDIO

- Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out) : 1
- USB : 2 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+) : Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
- F-Buchse SAT (in) : 2
- Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
- DC IN : 1
- Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Seitenspeicher : 1.000
- Teletextuntertitel : Ja
- Mediaplayer : Ja
- Hotelmodus : Ja
- Fernbedienung : Ja
- Autostandby : Ja
- Wecktimer : Ja
- Teletext : Ja
- Auswahl Regionalsender : Ja
- Nahbedienung : Ja
- Sleeptimer : Ja
- Für Camping geeignet : Ja
- Programmspeicherplätze : 9.999
- Uhr : Ja

DECODER

- Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
- Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

- Typ : OLED

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

- CI+ : Ja

HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Startquelle auswählbar : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
HTML 5 Unterstützung : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
Webbrowser : Ja
HbbTV/Red Button : Ja
ISIO-Internet : Ja
KUNDENSPEZIFISCHE DATEN
Otto - Keyword : Sat-Receiver
Otto - Clusterattribut : Digitalreceiver \ DVB-S
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion : Ja
DVR Speichermedium : via USB
TimeShift : Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
1000Base-T : Ja
IPv4 : Ja
TCP/IP : Ja
RTP : Ja
DHCP : Ja
HTTPS : Ja
UDP : Ja
UPnP : Ja
HTTP : Ja
IGMP : Ja
TUNER
Tuner-Typ : Twin-Tuner
Sat (DVB-S2) : 2
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio : Ja
Internetradio : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV
DVB-IP (Multicast) : 1
TECHNIROUTER ready : Ja
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
ISI-Mode : Ja
AUTOINSTALL : Ja
TECHNIMATIC : Ja
ISIPRO : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
SFI : Ja
WLAN
WLAN : mit optionalem WLAN-Adapter 0005/3633
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2)
Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG
Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Deutsch, Ungarisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Griechisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Französisch, Russisch, Niederländisch, Tschechisch, Türkisch
OSD Sprachen : 14
STREAMING
UPnP Renderer : Ja
UPnP Client : Ja
Live TV Streaming : Ja
UPnP Server : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern, DC12V/3 A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : 0,4 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 17,1 W
LIEFERUMFANG
DIGIT ISIO S4, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT ISIO S4

SATVISION 07/2023

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.