



HD-C 233

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten, digitalen TV- und Radioprogrammen via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048317	Schwarz	0000/4831	488 g	246 g	18 x 3,8 x 10 cm	25 x 5 x 16 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-C HDTV-Tuner

7-Tage-EPG-Unterstützung

USB-Mediaplayer für Video, Musik und Bilder

Kompaktes, kleines Gehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

BRICKFOX

Betriebsart : Akku, Netzbetrieb

Empfangsart : Kabel (DVB-C)

Ausstattung : Wecktimer, Sleptimer, Radioempfang

Anschlüsse : USB, Audio Ausgang digital elektrisch, HDMI

Auflösung : Full HD, SD

Tuner-Typ : Single Tuner

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

IEC (in) : Ja

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Scart : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Multilingual : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Teletext : Ja

Elektronischer Programmführer : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, grün

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Kabelradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 54 ... 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate : 3,6 ... 6,952 Mbaud

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate : MPG, MP4, TS, TS4, M2TS

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF

Audio-Formate : AAC, MP3, MP2

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : max. 8 W

LIEFERUMFANG

Kabelreceiver HD-C 233, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.