

Poly Studio R30 USB-Videoleiste



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Erleben Sie dank fortschrittlicher Videofunktionalität, hervorragender Audioqualität und müheloser Einrichtung eine beispiellose Art und Weise der Zusammenarbeit. Optimieren Sie die Produktivität, fördern Sie Integration und schaffen Sie bessere Verbindungen. Gestalten Sie Ihre Arbeitsweise, Zusammenarbeit und Kommunikation um.

Jede Regung wird erfasst

Optimieren Sie die Zusammenarbeit durch fortschrittliche Videofunktionen und herausragendes Audio mit hoher Benutzerfreundlichkeit für alle Mitglieder Ihres Teams.

Klare Sprachübertragung

Bieten Sie eine eindrucksvolle Video- und Audioqualität für Besprechungen in kleineren Räumen und ermöglichen Sie den Mitarbeitenden eine effektive Zusammenarbeit.

Mit der unkomplizierten Bedienung kommt das Selbstvertrauen

Verbinden Sie einen Laptop mit Geräten im Raum und ermöglichen Sie die Stromversorgung über ein USB Type-C®-Kabel. Dank der Fernbedienung können alle Beteiligten die Lautstärke regeln, den Ton stummschalten und die Kamera steuern.

Funktionsumfang

Verpassen Sie nie mehr einen entscheidenden Moment

Das intelligente Kamera-Framing von Poly DirectorAI verfolgt und passt das Framing automatisch in Echtzeit an, sodass alle im Blick und einbezogen sind.

Perfekte Reduzierung von Hintergrundgeräuschen

Poly NoiseBlock AI- und Acoustic Fence-Technologien verringern Hintergrundgeräusche und bieten Ihnen ein störungsfreies Audioerlebnis.

Schnelle und mühelose Einrichtung

Zur Einrichtung Ihres Poly Studio R30 sind nur zwei Kabel erforderlich: eins für die Stromversorgung und ein USB-Kabel für den Anschluss an Ihren PC. Verwandeln Sie Ihre Besprechungsräume mühelos.

Klare Auflösung

Unsere großartige 4K-Auflösung liefert lebensechte Bilder, die jeden Gesichtsausdruck, jede Geste und jede Nuance einfangen – für ein wirklich fesselndes Meeting-Erlebnis.

Bringen Sie alle zusammen

Das breite Sichtfeld von 120 Grad sorgt dafür, dass alle ohne Kamerajustierungen gut gesehen und gehört werden. Das ist ideal für kleine Meetingräume.

Satte Stimmwiedergabe

Der leistungsstarke integrierte Lautsprecher liefert einen satten, kristallklaren Klang, sodass die Teilnehmer:innen jedes Wort klar und deutlich hören können.

Poly Studio R30 USB-Videoleiste



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Kompatibel mit

Kompatible Betriebssysteme: Windows 10; Windows 11; Mac OS 10.10 oder höher; Windows 8.1

Kamera

Kameramerkmale: Manuelle Schwenk-, Neigungs- und Zoomsteuerung

Kameraauflösung: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160); 1080p, FHD (1920 x 1080); 720p, HD (1280 x 720)

Diagonales Sichtfeld (dFoV): 120°

Horizontales Sichtfeld (hFoV): 110°

Zoomfunktionalität: 5x (ohne Tracking); 4x (mit Auto-Tracking)

Kameratyp: Einzelobjektiv

Datenschutzfunktionen Linse: Aufsetzbar

Smart Kameratechnologie: Poly DirectorAI mit Gruppen-, Personen- und Sprecher-Framing sowie Moderatoren-Tracking

Video

Videostandards: Kompatibel mit UVC Plug-and-Play

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signallrate

2 USB 2.0 Type-A

1 4,5-mm-Netzteil

Interoperabilität:

Kompatibel mit allen Anwendungen, die standardmäßige USB-Audio- und -Videotreiber unterstützen

Wireless-Technologie:

Bluetooth® 4.2; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (SISO)

Audio

Audio-Merkmale:

Poly NoiseBlockAI-Technologie

Poly Acoustic Fence-Technologie

Poly Acoustic-Clarity-Technologie

Mikrofontyp: Beamforming-Mikrofon-Array mit drei Elementen

Mikrofon-Aufnahmebereich: Bis zu 4,57 m

Lautsprecherbandbreite: 100 Hz bis 20 kHz

Frequenzgang (Mikrofon): 50 Hz bis 14 kHz

Audiostandards: Kompatibel mit UAC Plug-and-Play

Empfindlichkeit (Lautsprecher): 90 dB SPL bei 1000 Hz; bei 0,5 m Entfernung und max. Lautstärke

Lautsprechertyp: Einzelner Lautsprecher

Stromversorgung

Netzteiltyp: Extern

Stromversorgungsfunktionen: 12 V/3 A

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Microsoft Teams;

Zoom; Kompatibel mit Chromebook; Kompatibel mit Google Meet

Umwelt

Höhe bei Betrieb: 3.000 m

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 15 bis 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Poly Studio R30 USB-Videoleiste

Technische Daten

Management

Managementsoftware:

Poly Lens

Sicherheitsfunktionen

Standardvorrichtung für Kensington-Schloss

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Sand

Gewicht : 822 g (mit Monitorhalterung); 737 g (ohne Monitorhalterung)

Produktabmessungen: 445 x 86 x 81 mm (mit Monitorhalterung); 445 x 68 x 81 mm (ohne Monitorhalterung)

Paketgewicht: 300 g

Menge in Versandkarton: 4

Abmessungen Umkarton: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Versandkartongewicht (groß): 9,6 kg

Kartons pro Schicht: 4

Palette (Schichten): 7

Kartons pro Palette: 28

Produkte pro Schicht: 16

Produkte pro Palette: 112

Palettengewicht: 268,8 kg

Palettenabmessungen: 101,6 x 121,9 x 149 cm

UPC-Nummer: (ABB) 197497463187; (ABU) 197497463224; (UUZ) 197497463255

Produktnummer: 842D2AA

Produktname: Poly Studio R30 USB-Videoleiste

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in Vietnam

Lieferumfang

Poly Studio R30

Monitorhalterung

AC-Netzgerät

Netzkabel

USB-Kabel Type-C®-zu-Type-A
(5 m/16,4 ft)

Einrichtungsanleitung

Abnehmbare Privacy-Schutzkappe

Poly Studio R30 USB-Videoleiste

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

Poly Studio P15/R30
Wandmontage



Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv und verbunden.
Produktnummer: 783S4AA

Poly Video IEC-Netzkabel

Produktnummer: 874T5AA

Poly USB 2.0-Kabel (5 m)

Produktnummer: 875H6AA

Poly Studio E70/P15/R30
Displayklemme

Produktnummer: 875K8AA

Poly Studio P15/R30
VESA-Halterung



Produktnummer: 875L1AA

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Die Poly Studio R30+ Videokonferenz-Lösung umfasst: Poly Studio R30, HP USB-C-Dockingstation G5 sowie Poly Studio Bluetooth®-Fernbedienung. Kompatible Laptop-Betriebssysteme umfassen Windows 10 und höher; macOS; Chrome OS™. ² Für optimale Leistung empfehlen wir den Einsatz der Poly Studio R30 Plus in einem kleinen Raum von 3,05 m x 4,57 m/10 Zoll x15 Zoll.