



Modell: GF-350 BULK

Art.: 88882237

Kompaktes Flex ATX Netzteil mit starken 350W Ausgangsleistung und 80plus Gold Zertifizierung.

Eingang	Spannung	AC 100 - 240 V ~	
	Strom	max 8A	
	Frequenz	50/60Hz	

Ausgang	Leistung, gesamt	max. 350W	
	Leistung, einzeln	+3,3V	0,3A - 10A
		+5V	0,3 - 10A
		+12V	0,6 - 29A
		-12V	0 - 0,3A
		+5Vsb	0 - 2,5A
	Leistung, maximal	3,3V + 5V	60W
		12V	348W
		-12V	3,6W
		+5Vsb	12,5W

Sicherheit	Kurzschlusschutz	+	
	Überlastschutz	+	
	Überspannungsschutz	+	
	Unterspannungsschutz	+	

Ökonomische Daten	Effizienz	bis zu 91,90%	
	Standby Stromverbrauch	< 0,25W	
	MTBF	> 50.000 Std.	

Umweltbedingungen	Temperatur	0°C - 40°C (im Betrieb) -20°C - 80°C (Lagerung)	
	Luftfeuchtigkeit	20% - 80% (im Betrieb, nicht kondensierend) 10% - 50% (Lagerung, nicht kondensierend)	

Lieferumfang	Netzteil Anschlusskabel		
---------------------	----------------------------	--	--

Gewährleistung	24 Monate Garantie		
-----------------------	--------------------	--	--

Logistische Daten	Abmessungen	150 x 81,5 x 40,5 mm	
	Netto-Gewicht	850 g	

Brutto-Gewicht	910 g
Artikelnummer	88882237
GTIN	4260455649049
Verpackungseinheiten	1 Stück 20 Stück 480 Stück

Leistungsdaten

Eingang/ Input	100-240V~, 8A, 60/50Hz				
Ausgang/ Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max.	10A	10A	29A	0.3A	2.5A
Min.	0.3A	0.3A	0.6A	0A	0A
Max. Output	60W		348W	3.6W	12.5W
	350W				

Kabellängen

