

Reolink P320

5 MP IP PoE Überwachungskamera mit intelligenter Personen- & Autoerkennung

EAN: 6975253983735

Die Reolink P320 ist eine PoE Überwachungskamera und verfügt über eine Auflösung von 5 MP und bietet Ihnen damit klare Videoübertragung und scharfe Bilder.

Dank PoE (Power over Ethernet) ist zur Datenübertragung und Stromversorgung der Kamera P320 ein Netzkabel ausreichend. Dies bedeutet eine einfache und schnelle Installation und Verkabelung.



Die P320 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch kontinuierliche Aufnahme speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink NVR* anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Mit einer Kapazität von bis zu 256 GB Micro SD-Karten können Sie Ihre Aufzeichnungen frei auf der SD-Karte speichern.

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- *Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät*
- *Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer*
- *Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins*

Mit 2 Infrarot-LEDs und fortschrittlicher IR-Technologie ist die Reolink P320 eine ausgezeichnete Nachtsichtkamera. Die Sichtweite bei Dunkelheit kann bis zu 30 Meter betragen.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- *Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.*
- *Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen*
- *Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in Ihrem Reolink NVR* aufzeichnen und speichern.*

Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie bietet das Modell P320 einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen.

Zeitraffer: Ihre eigene Video-Geschichte erstellen

Mit der "Zeitraffer"-Funktion können Sie Videos in Sekunden oder Minuten erhalten, die z.B. einen Bauprozess dokumentieren oder Sonnenauf- und -untergang in einem kurzen Film festhalten.

Die P320 besteht aus einem soliden, wasserfesten IP67 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die P320 Kamera können Sie im Haus und im Freien montieren und sie funktioniert auch bei rauen Witterungsbedingungen einwandfrei.

Das Firmware-Updates für P320 IP-Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.

**** Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.***

Hauptmerkmale

- 5 Megapixel Super HD-Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Integriertes Mikrofon
- Hervorragende Nachtsichteigenschaften: 2 Infrarot-LEDs, bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt nach IP66
- Kostenlose Firmware-Updates
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software

Technische Daten

Modell	P320	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	2880 x 1616 (5.0 Megapixel) bei 30 fps
	Objektiv	f=2.8 mm fixiert, F=1.6
	Videoformat	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 110°
		Vertikal: 57°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Nachtsicht	Bis zu 30 m (IR-LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)
	Audioaufzeichnung	Unterstützt
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive
	DC Power	DC 12.0 V/1 A, <12 W
Schnittstelle	Power	DC Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Software	Bildfrequenz	Main-Stream: 2 fps – 30 fps
		Sub-Stream: 4 fps – 20 fps
	Bitrate	Main-Stream: 2048 Kbps - 6144 Kbps
		Sub-Stream: 64 Kbps – 512 Kbps
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung/Menschenerkennung/ Fahrzeugerkennung/Haustierererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme / Aufnahme-Zeitplan
	Netzwerkprotokoll & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)
Arbeitsumgebung	Google Assistant	Unterstützt
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP 67
Größe & Gewicht	Dimensionen	68 x 63 x 188 mm
	Gewicht	452 g

Lieferumfang

- P320 PoE Überwachungskamera
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Wasserfeste Hülle für
- Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage