



Allgemeine Merkmale

Lieferumfang	mit EU-Adapter
Zulassung/Konformität	CE WEEE UKCA

Elektrische Merkmale

Arbeitsfrequenz	47...63 Hz
Ausgangsleistung max.	12.5 W
Ausgangsnennstrom	2.5 A
Ausgangsspannung	5 VDC
Ausgangsstrom max.	2.5 A
Betriebsspannung Ub	100...240 VDC/100...240 VAC
Eingangsnennstrom	0.35 A
Eingangsspannung	90...264 V AC
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	3000 V AC
Leerlaufverlust	0.3 W
Restwelligkeit max.	80 mV
Schutzklasse	I

Zusatztext

Hersteller Datalogic S.r.l.

Elektrischer Anschluss

Kurzschlusschutz	Auto restart
------------------	--------------

Mechanische Merkmale

Gewicht	0.15 kg
---------	---------

Umgebungsbedingungen

Kühlung	freie Konvektion
Lagertemperatur	-20...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 %, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	0...40 °C