



Allgemeine Merkmale

Lieferumfang	mit EU-Adapter
Zulassung/Konformität	CE WEEE UKCA

Elektrische Merkmale

Arbeitsfrequenz	47...63 Hz
Ausgangsleistung max.	18 W
Ausgangsnennstrom	1.5 A
Ausgangsspannung	12 VDC
Ausgangsstrom max.	1.5 A
Betriebsspannung Ub	100...240 VDC/100...240 VAC
Eingangsnennstrom	0.6 A max. bei 100 V AC 0.3 A max. bei 240 V AC
Eingangsspannung	90...264 V AC
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	3000 V AC
Leerlaufverlust	0.3 W
Restwelligkeit max.	120 mV
Schutzklasse	I

Elektrischer Anschluss

Kurzschlusschutz	Auto restart
------------------	--------------

Mechanische Merkmale

Gewicht	0.15 kg
---------	---------

Umgebungsbedingungen

Kühlung	freie Konvektion
Lagertemperatur	-40...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	-10...40 °C

Schaltnetzgeräte
BAE PS-VS-1W-12-010-704-CX-22
Bestellcode: BAM02JM

BALLUFF

Zusatztext

Hersteller Datalogic S.r.l.