



Adapter

Model: **AK-AD-06**



Produktcode	AK-AD-06
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Version	2.0
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	43 x 18 x 8 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	90 x 60 x 9 mm
Nettogewicht	8 g
Bruttogewicht	8.7 g
EAN-Code	5901720130419
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der ästhetisch hergestellte **USB-Verbindungsstück Akyga® AK-AD-04** von hoher Qualität ermöglicht einen Anschluss von 2 mit **USB A** beendeten Steckern USB-Kabeln und eine Übermittlung eines Signals auf höhere Entfernung ohne Verlust an Qualität. Vergoldete Endungen und hohe Präzision der Herstellung erlauben eine Übermittlung eines Signals **in höchster Qualität**, der Adapter bedient das USB-Format in Version **2.0**.