



Adapter

Model: **AK-AD-09**



Produktcode	AK-AD-09
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Version	2.0 OTG
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	78 x 50 x 14 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	115 x 70 x 16 mm
Nettogewicht	12.2 g
Bruttogewicht	14.2 g
EAN-Code	5901720130679
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AD-09 ist ein Adapter, der die Umwandlung eines Micro-USB-Anschlusses in USB Typ A ermöglicht. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter mit Smartphones und Tablets mit OTG-Funktion anschließen. OTG wird für die direkte Datenübertragung zwischen mobilen Geräten und USB ohne Verbindung zu einem Computer verwendet.