



Adapter

Model: **AK-AD-18**



Produktcode	AK-AD-18
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle D-SUB 15-Pin
Steckdose #2	Weibliche Schnittstelle D-SUB 15-Pin
Version	15-Pin
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Produktfarbe	Silbern
Farbliche Einsätze	Gelb
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	31 x 17 x 13 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	115 x 70 x 15 mm
Nettogewicht	9.1 g
Bruttogewicht	11.1 g
EAN-Code	5901720131249
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Adapter Akyga® AK-AD-18 ermöglicht einen Austausch einer Endung (weiblich/männlich) oder einen Anschluss von 2 **männlichen VGA**-Kabeln.