



Adapter

Model: **AK-AD-20**



Produktcode	AK-AD-20
Produkttyp	Adapter
Serie	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Kabellänge	2x 15 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle VGA
Steckdose #2	Weibliche Schnittstelle VGA x 2
Version	15-Pin
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Farbliche Einsätze	Blau
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	145 x 95 x 19 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	178 x 120 x 21 mm
Nettogewicht	114.3 g
Bruttogewicht	119.7 g
EAN-Code	5901720131263
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Verteiler Akyga® AK-AD-20 des VGA-Tons ermöglicht eine Verteilung eines analogen Signals ohne Verlust an Qualität. Er ermöglicht einen Anschluss von **2 Geräten** über VGA-Kabel **an eine Signalquelle** z.B. einen Computer an 2 Monitoren oder eine Teilung des Signals aus dem Monitoring. Auf 2 Displays gibt es dasselbe Bild.