



Adapter

Model: **AK-AD-30**



Produktcode	AK-AD-30
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Version	3.0 OTG
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	104 x 85 x 17 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 105 x 19 mm
Nettogewicht	17.1 g
Bruttogewicht	20.3 g
EAN-Code	5901720132291
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-AD-30 Adapter ermöglicht die Umwandlung der USB 3.0-Spitze in eine Micro-USB 3.0-Spitze des Typs B. Auf diese Weise können Sie externe Laufwerke, Speicherkarten, USB-Adapter für Smartphones und Tablets mit einer OTG-Funktion kombinieren. Das System für unterwegs in Version 3.0 wird für die direkte Datenübertragung zwischen Mobilgeräten und USB-Geräten verwendet, ohne dass eine Verbindung zu einem Computer hergestellt werden muss.