



Adapter

Model: **AK-AD-36**



Produktcode	AK-AD-36
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Nein
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle VGA
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DisplayPort
Richtwirkung	DisplayPort -> VGA
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 45 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720133311
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AD-36 ist ein hochwertiger Konverter, mit dem Sie ein digitales Signal vom DisplayPort effektiv in ein analoges VGA-Signal konvertieren können. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernseher, Heimkinos und Computer verwendet. Hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglicht die Signalübertragung in höchster Qualität. In AK-AD-36 fließen Daten von DisplayPort nach VGA in eine Richtung.