



Adapter

Model: **AK-AD-37**



Produktcode	AK-AD-37
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Ja
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle DVI 24+5 Dual Link
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle mini DisplayPort
Richtwirkung	mini DisplayPort -> DVI
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 45 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720133328
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-AD-37-Konverter ermöglicht den Anschluss moderner Laptops oder Notebooks mit Mini-DisplayPort für Monitore, Fernseher und Projektoren mit einem DVI 24 + 5 Dual Link-Anschluss. Die Unterstützung von Full HD und Ultra HD gewährleistet die höchste Qualität der übertragenen Daten.

Die Signalübertragung ist nur auf eine Weise möglich, von miniDisplayPort zu DVI.