



Adapter

Model: **AK-AD-38**



Produktcode	AK-AD-38
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Ja
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle HDMI
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle mini DisplayPort
Richtwirkung	mini DisplayPort -> HDMI
Version	HDMI 1.4
Plattierte Steckdose	Ja - vergolden
Herstellungsmaterial	ABS
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 21 x 12 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720133335
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AD-38 ist ein hochwertiger **Mini DisplayPort (DP)**-zu**HDMI**-Konverter. Er wird für die Verkabelung von Audio- und Videogeräten verwendet. Er kann für den Anschluss eines Laptops an einen externen Monitor oder eines Heimkinos an ein Fernsehgerät verwendet werden. Darüber hinaus ist dank seiner Kompatibilität mit dem Thunderbolt-Anschluss auch die Videoübertragung von Apple-Geräten möglich. Vergoldete Spitzen und die hohe Präzision des Adapters ermöglichen eine Signalübertragung von höchster Qualität. Darüber hinaus ermöglicht die HDMI-Schnittstelle die Übertragung eines hochauflösenden Ultra HD-Signals (4K). Diese Übertragung kann nur in einer Richtung erfolgen, vom Mini-DisplayPort auf HDMI.