



Adapter

Model: **AK-AD-39**



Produktcode	AK-AD-39
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Nein
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle VGA
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle mini DisplayPort
Richtwirkung	mini DisplayPort -> VGA
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 45 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720133342
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Hochwertiger Akyga® AK-AD-39-Konverter, mit dem Sie effektiv digitale Signale von miniDisplayPort in analoge VGA-Signale konvertieren können. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernsehgeräte, Heimkinos oder Computer verwendet. Hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglicht die Signalübertragung in höchster Qualität. Das Kabel ist unidirektional, was bedeutet, dass der Datenfluss von Mini-DisplayPort zu VGA einseitig ist.