



Adapter

Model: **AK-AD-41**



Produktcode	AK-AD-41
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Full HD	Ja
Steckdose #1	Weiblicher HDMI-Anschluss
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DVI 24+1
Richtwirkung	Zwei-Wege
Version	HDMI 1.4
Plattierte Steckdose	Ja - vergolden
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	47 x 40 x 16 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	115 x 65 x 18 mm
Nettogewicht	32.8 g
Bruttogewicht	34.7 g
EAN-Code	5901720133410
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Adapter Akyga® AK-AD-41 ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer **DVI** 24+1 -Schnittstelle mit Geräten mit **HDMI**-Schnittstellen z.B. zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein HDMI-Kabel, Bildwerfer usw. Der Adapter ist im digitalen Standard **DVI-D DUAL-link** hergestellt (beiderseitig) und ermöglicht eine Datenübertragung eines Signals ohne Kompression, ohne Verlust an einer Ton- und Bildqualität. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung in beide Richtungen.