



Adapter

Model: **AK-AD-50**



Produktcode	AK-AD-50
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Nein
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Weibliche Schnittstelle VGA
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DVI-D 24+1 Dual Link
Richtwirkung	DVI -> VGA
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 45 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720134851
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-AD-50-Adapter verfügt über zwei VGA- und DVI-Buchsen, über die der Computer mit einem DVI-Ausgang eines älteren Monitormodells, Projektors oder eines anderen mit einem VGA-Anschluss ausgestatteten Geräts verbunden werden kann. Der Adapter überträgt Daten unidirektional von DVI zu VGA.