



Adapter

Model: **AK-AD-55**



Produktcode	AK-AD-55
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Nein
Full HD	Ja
Kabellänge	15 cm
Steckdose #1	Männliche Schnittstelle USB Typ C
Steckdose #2	Weibliche Schnittstelle VGA
Richtwirkung	USB C -> VGA
Version	3.1
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	75 x 55 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 100 x 16 mm
Nettogewicht	27.3 g
Bruttogewicht	29.3 g
EAN-Code	5901720135322
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-AD-55-Konverter ist ein Produkt, das den einfachen Anschluss von Geräten mit USB-C-Port an einen Monitor, einen Projektor oder andere mit der VGA-Technologie kompatible Geräte ermöglicht. Der Adapter verwendet einen VGA-Anschluss im Standard, der full HD-Auflösung unterstützt, und einen USB-C-Anschluss in Version 3.1, der eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit ermöglicht. Die Länge des Adapterkabels beträgt 15 cm. Der W-Adapter überträgt die Daten von USB C nach VGA.