



Adapter

Model: **AK-AD-58**



Produktcode	AK-AD-58
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ultra HD (4K)	Ja
Full HD	Ja
Kabellänge	20 cm
Steckdose #1	Buchse DVI-I 24+5 Dual Link
Steckdose #2	Männliche Schnittstelle DisplayPort
Richtwirkung	DisplayPort -> DVI
Plattierte Steckdose	Ja - vernickelt
Herstellungsmaterial	ABS
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	45 x 45 x 15 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	114 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	39 g
Bruttogewicht	43 g
EAN-Code	5901720135353
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-AD-58 ist ein Konverter mit einer DVI-I-Buchse und einem DisplayPort-Stecker.

Das Produkt ermöglicht den Übergang vom DVI-I-Standard für Grafikkarten zum DisplayPort-Standard. Die Lösung wird hauptsächlich zum Anschließen eines Monitors, Projektors oder eines anderen Bildschirms an einen Computer verwendet. Die Länge des Adapterkabels beträgt 20 cm. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung nur in einer Richtung von DisplayPort zu DVI.