



Adapter

Model: **AK-AD-59**



Produktcode	AK-AD-59
Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	250 V
Erdung	Ohne
Steckdose #1	BS 1363/4573
Steckdose #2	Hybride des Standards A/B/C/D/E/F/G (CEE 7/7, NEMA 5-20, BS 1363/4573)
Maximale Belastung	10 A
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	65 x 40 x 40 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	170 x 130 x 41 mm
Nettogewicht	27.2 g
Bruttogewicht	32.2 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
EAN-Code	5901720135513
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Mit dem Akyga® AK-AD-59-Adapter können Geräte mit einem Stecker aus den USA, Europa und Australien in einer Steckdose mit englischem Standard betrieben werden. Mit dem Adapter können Geräte mit 250 V und einer maximalen Last von 10 A betrieben werden. Dieses Gerät hat keine interne Sicherung oder Masse. Universalsteckeradapter konvertiert keine Spannung.