



Adapter

Model: **AK-AD-61**



Produkttyp	Adapter
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	110-250 V
Erdung	Ohne
Steckdose #1	Typ G bis HYBRID Typ A / B / C / E / F / T / M / N / H / I / J / K / L
Steckdose #2	HYBRID Typ A / I für HYBRID Typ C / E / F / D / M / G / J / K
Steckdose #3	Typ C bis HYBRID Typ A / B / C / E / F / D / M / N / H / I / J / K / L
Maximale Belastung	10 A
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Weiß
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	48 x 48 x 86 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	150 x 100 x 49 mm
Nettogewicht	79 g
Bruttogewicht	81 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
EAN-Code	5901720135711
Garantie	24 Monate



Beschreibung

Akyga® AK-AD-61 ist ein kompakter **Universal-Steckdosenadapter**, der sich perfekt für Reisen ins Ausland eignet. Der Adapter kann bei der Konvertierung des Sockelstandards verwendet werden, der in folgenden Fällen üblich ist:

- Großbritannien (G)
- Nordamerika, Japan und Australien (A / I)
- Polen und der größte Teil Europas (C)

zu Anschlüssen in anderen Ländern der Welt (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N). Das Produkt ermöglicht eine effiziente Stromversorgung und Aufladung von Geräten für den täglichen Gebrauch mit einem maximalen Laststrom von **10 A**. Die Versorgungsspannung des Geräts liegt im Bereich von **110-250 V**.