

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	3
Leiterquerschnitt	0.25 mm²

Material

Adernisolationsmaterial	TPE
Gehäusematerial	PA Messing
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA

Mechanische Merkmale

Befestigung	M8x0.5
Litzenlänge L	0.50 m


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...85 °C

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Connector Drawings



PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz

Wiring Diagrams (Schematic)

