

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	3
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Material

Adernisolationsmaterial	TPE
Gehäusematerial	PA Messing
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA


Mechanische Merkmale

Befestigung	M8x0.5
Litzenlänge L	2.00 m

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...85 °C

Connector Drawings



PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz

Wiring Diagrams (Schematic)

