
Flanschsteckverbinder

BCC M455-0000-1A-RM014-005
Bestellcode: BCC09JZ



Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	5
Leiterquerschnitt	0.25 mm²

Material

Adernisolationsmaterial	TPE
Gehäusematerial	Zinkdruckguss, vernickelt
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	vernickelt
Kontaktmaterial	Bronze
Kontaktträgermaterial	PA

Mechanische Merkmale

Befestigung	M16x1.5
Litzenlänge L	0.50 m


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter M16 im Lieferumfang enthalten

Connector Drawings



PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: grau

Wiring Diagrams (Schematic)

