

PRODUKTDATENBLATT

TubeKIT LED 1500mm 21.5W 3000K

TubeKIT™ | Mobile LED-Lichtleiste



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Direkte oder indirekte Beleuchtung (z.B. Voutenbeleuchtung)
- Küchen, Arbeitsbereiche

Produktvorteile

- Einfach zu bedienende multifunktionale LED-Lichtleiste
- Erforderliches Zubehör enthalten (Schrauben, Dübel, Klammern, Haken)
- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Homogene Lichtausstrahlung

Produkteigenschaften

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Clip-In-Technik für stationären Einsatz und Haken für mobilen Einsatz
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Homogene Ausleuchtung



- Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
- Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	21,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	92 mA
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,90$
Schutzklasse	II

Photometrische Daten

Lichtstrom	2150 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Ausstrahlungswinkel	150 °

Maße & Gewicht

Länge	1500,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	36,50 mm
Produktgewicht	382,00 g
Kabellänge	1800 mm



TUBEKITLED 1.5 G5

Materialien & Farben

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassungsbezeichnung	G5

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zertifikate & Standards

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TUBEKIT LED
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220442
	Konformitätserklärung	CE Declaration TubeKit LED

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854538742	Faltschachtel 1	37 mm x 58 mm x 1,758 mm	588.00 g	3.77 dm ³
4099854538759	Versandschachtel 8	1,772 mm x 134 mm x 175 mm	5602.00 g	41.55 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.