



42037300 Amber Schreibtischleuchte PT 5W 40K W USB 02

Tragbare Tischleuchte mit Akkubetrieb und verschiedenen Helligkeitsstufen

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	Keine Angabe
Ersatzwattage	/a
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	5
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	2700/3600/5000
Schalthäufigkeit	15000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Step-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	

Energieeffizienz

Kategorie	D
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514420373
Bestellnummer (EOC)	N/A
10NC	9290031945

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	38,5
Artikel mit Verpackung / g	

Mengen

Kleinste Bestellmenge	10
Anzahl Packs pro VPE	10

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	24,5	3,9	29,2
Verpackung in cm (H/B/T)	10,3	6,8	6,8

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
-----	--------------



Ausstellungsdatum: 01.07.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.