



42041000 Ivory Schreibtischleuchte PT 5W 27-50K W USB 02

Hochwertiges LED-Licht, langlebige Materialien, mit verschiedenen Dimmstufen.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	Keine Angabe
Ersatzwattage	/a
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	5
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	2700/3600/5000
Schalthäufigkeit	15000
RA-Wert	90

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Step-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	

Energieeffizienz

Kategorie	F
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514420410
Bestellnummer (EOC)	N/A
10NC	9290031947

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	41,1
Artikel mit Verpackung / g	

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	35,3	11,4	34
Verpackung in cm (H/B/T)	17,6	12,5	12,5

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
-----	--------------



Ausstellungsdatum: 01.07.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.