

42047200 Mirror Schreibtischleuchte PT 4.5W 30-50K W USB 02

Tragbare Tischleuchte mit verschiedenen Helligkeitsstufen

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	Keine Angabe
Ersatzwattage	/a
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	5
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	300/4000/5000
Schalthäufigkeit	15000
RA-Wert	95

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	------------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	

Energieeffizienz

Kategorie	G
-----------	---

Codes

EAN Artikel	8719514420472
Bestellnummer (EOC)	N/A
10NC	9290031950

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	31,7
Artikel mit Verpackung / g	

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	28,2	8,8	19,5
Verpackung in cm (H/B/T)	22,5	9,8	9,8

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
-----	--------------



Ausstellungsdatum: 01.07.2022

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.