



Trust Keyra Ergonomische Multigeräte-Funktastatur - Schwarz US

Ergonomische, geteilte Multigeräte-Funktastatur für komfortables und produktives Arbeiten.

Article number: 25459
Barcode: 8713439254594
GTIN: 08713439254594

Core content

Brand	Trust
Product type	Ergonomische Multigeräte-Funktastatur
Colour	Schwarz
Keyboard layout	QWERTY
Keyboard country code	US
Key features	- Die geteilte Tastatur im Vollformat und die konvexe Neigung fördern eine natürlichere Hand- und Fingerhaltung. - Das ergonomische Design trägt im Vergleich zu einer herkömmlichen Tastatur zu einer besseren Körperhaltung, einer geringeren Belastung und einer zu besseren Unterstützung für das Handgelenk bei. - Nachhaltiges Design aus 85 % recyceltem Kunststoff und einer Handballenauflage aus RPET-Gewebe. - Flexibles, kabelloses Arbeiten mit mehreren Geräten über einen speicherbaren 2,4G-USB-Empfänger und 2x Bluetooth, zwischen denen einfach umgeschaltet werden kann. - Langlebige Batterien und ein stromsparender Ein-/Aus-Schalter ermöglichen bis zu 2 Jahre ununterbrochenen Betrieb* - Genießen Sie mit der gepolsterten Handauflage und ausklappbaren Füßen bequemes Tippen im Sitzen oder im Stehen. - Leise Tasten, damit Sie sich und andere nicht ablenken - 12 Funktions-Medientasten und 6 spezielle Multimedia-Tasten ermöglichen einen intelligenten und direkten Zugriff mit nur einem Tastendruck. - *Akkulaufzeit basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung und kann unter verschiedenen Bedingungen variieren.
Package contents	- Ergonomische Funktastatur - USB-Empfänger - 2 AA-Batterien - Bedienungsanleitung
System requirements	- Windows 10 oder 11 - macOS 13, 14 oder 15** - Chrome OS** - USB-A- oder Bluetooth-Anschluss - **Je nach Betriebssystem unterschiedliche Kompatibilität der Office- und Medienfunktionstasten.

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Plastic material	ABS
Sustainability method	PCR
Total weight	898 g
Weight of main unit	898 g
Height of main product (in mm)	51 mm
Width of main product (in mm)	455 mm
Depth of main product (in mm)	229 mm
Ergonomic design	Yes
Special features	Split Design
Spill-proof	No
Wrist support	Yes
Silent keys	Yes
Full Size keyboard	Yes
Indicators	Battery Caps-lock Connection status Power on/off
Number of keys	111

Programmable keys	No
Numeric Key Pad	Yes
Trackpad	No
USB version	2.0
Bluetooth	Yes
Designed for gaming	No
Backlight	No
Power adapter included	No
Compatible Device Types	laptop pc tablet smartphone
Compatible Software Platforms	Android iOS Windows MacOS

Main image



25459_pictures_product_visual_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



25459_pictures_product_visual_3.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 4.999 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



25459_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_6.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_EN_pictures_product_pictorial_7.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Lifestyle Images



25459_pictures_lifestyle_visual_1.jpg

ImageWidth: 11.648 px
ImageHeight: 8.736 px
ImageResolution: 300 dpi




25459_pictures_productinuse_visual_1.jpg

ImageWidth: 11.425 px
ImageHeight: 8.604 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_productinuse_visual_2.jpg

ImageWidth: 11.648 px
ImageHeight: 8.736 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_productinuse_visual_3.jpg

ImageWidth: 0 px
ImageHeight: 0 px
ImageResolution: 0 dpi



25459_pictures_productinuse_visual_4.jpg

ImageWidth: 11.648 px
ImageHeight: 8.736 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_productinuse_visual_5.jpg

ImageWidth: 11.648 px
ImageHeight: 8.736 px
ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25459_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25459_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 5.552 px
ImageHeight: 2.788 px
ImageResolution: 300 dpi