



ESG105RMCCFM - AKKUHYDRAULISCHES SCHNEIDWERKZEUG

Klauke-Artikelnummer: ESG105RMCCFM

Kurzbeschreibung

FERNGESTEUERTER CU/AL-SCHNEIDER FÜR KABELDURCHMESSER BIS 105mm

Lieferumfang

- Ferngesteuertes akkuhydraulisches Schneidwerkzeug für Kabeldurchmesser bis 105mm
- Fernbedienung (BTC3)
- Erdungsadapter
- Befestigungsvorrichtung
- Akku 18V / 4,0 Ah Li-Ion (72Wh) (RAL40)
- Schnell- Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus 230 V (LGL1)
- MK 105 L Stahlblechkasten (MK105L)

Features

- **Ferngesteuerter Kabelschneider**
- **Patentierte Endlagenerkennung der Schneidmesser** (Bei vollständiger Überlappung der Messer erfolgt eine optische und akustische Schnittbestätigung an der Fernbedienung)
- **Extrem hohe Reichweite** (bis zu 70m)
- **Ultra-Light Design** (Aluminium Bauteile und eine optimale Bauform sorgen für ein geringes Gewicht von 10,5 kg (inkl. Akku))
- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung (z.B. NYCWY 4 x 240 SM/120)
- 120 kN Schneidkraft für einen extrem großen Schneidbereich bis zu einem Kabeldurchmesser von 105 mm
- Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen
- Ausgewogene Schwerpunktlage für ein einfaches Handling
- Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität
- Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang
- Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
- 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Kraft Hub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten
- LED-Display zur Darstellung der Werkzeugdaten
- Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Produktdaten

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4012078965682

UPC:	-
Klauke-Artikelnummer:	ESG105RMCCFM
Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut):	3481 (Werkzeug mit Lithium Ionen Akku)
Schlagwort:	Cu / Al – Schneider
Bestelleinheit:	1
Inhaltseinheit:	1
Verpackungsmenge:	1
Preiseinheit:	1
Mindestmenge:	1
Bruttogewicht:	21,200 kg
Nettogewicht:	20,000 kg
Abmessungen (LxBxH):	67,0 x 54,0 x 13,5 cm
Schneidkraft:	120 kN
Schneidbereich (Durchmesser):	105 mm
Zolltarifnummer:	84672920
Garantiezeit (exkl. Klingen):	2 Jahre
Ursprungsland:	DE
Reach-Konformität:	ja
RoHS-Konformität:	ja
Zertifizierungen:	CE / IEC / VDE reg. F921 / MET / UKCA / GOST

