



EK WF 120 ML- AKKUHYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG

Klauke-Artikelnummer: EKWF120ML

Kurzbeschreibung

PRESSWERKZEUG, AKKUHYDRAULISCH BIS 120 mm²

Lieferumfang

- Akkuhydraulisches Presswerkzeug
- Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1)
- Ladegerät für 10,8 V Li-Ion Akkus, 230 V (LGML1)
- Kunststoffkoffer (KKML)

Features

- **Akkuhydraulisches Presswerkzeug für Aderendhülsen, großer Querschnittsbereich von 6 bis 120 mm²**
- **Nur eine Verpressung bis 32mm**
- **Geringes Eigengewicht** für ermüdungsfreies Arbeiten (1,96 kg inkl. Akku)
- **Verpressen der gängigen Aderendhülsen** nach DIN als auch isolierte Aderendhülsen, Zwillings-Aderendhülsen und isolierte Zwillings-Aderendhülsen
- **Schlanker Presskopf** - ideal bei kritischen Platzverhältnissen
- **Manueller Rücklaufstop (MRS)**
- Geschlossener Presskopf, drehbar
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung
- Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige
- Schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten
- Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Wartungsanzeige mittels LED
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Produktdaten

Internationale Produkt Nummer (GTIN) / EAN: 4059577010161

UPC: -

Klauke-Artikelnummer: EKWF120ML

Sonderbehandlungsklasse (Gefahrgut): 3481 (Werkzeug mit Lithium Ionen Akku)

Schlagwort: Presswerkzeug

Bestelleinheit: 1

Inhaltseinheit: 1

Verpackungsmenge: 1

Preiseinheit: 1

Mindestmenge: 1

Bruttogewicht: 6,08 kg

Nettogewicht: 1,96 kg

Abmessungen (LxBxH): 44,0 x 41,0 x 11,0 cm

Presskraftkraft: 10 - 40 kN

Pressbereich: 6 - 120 mm²

Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

Zolltarifnummer: 84672920

Garantiezeit: 2 Jahre

Ursprungsland: DE

Reach-Konformität: ja

RoHS-Konformität: ja

Zertifizierungen: CE / IEC / UKCA / GOST

