

EAN:	4013288233943	Abmessung:	115x60x40 mm
Teilenr:	05008892001	Gewicht:	175 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Integriertes Bit-Magazin mit 6x 25 mm Bits
- BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovative Ratschenmechanik




Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"




Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

Griff mit integriertem Bit-Magazin



Der Griff kann geöffnet werden und gibt so den Zugriff auf die sechs im Magazin enthaltenen Bits frei.

Kompakte Form



Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.

Schwenkbares Bit-Magazin




Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

BiTorsion Bits



Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen.

Bits mit Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

Satz-Inhalt:

851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



05066126001

1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm



05056064001

1x 0,8 x 5,5 x 25 mm

Weblink