




EAN:	4013288234063	Abmessung:	190x135x55 mm
Teilenr:	05051531001	Gewicht:	545 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden
- Innovative Rapidaptor-Technologie für schnellen Bit-Wechsel
- 16 Bits, 89 mm lang, für Kreuzschlitz Phillips, TORX® B0, Innensechskant, Innenvierkant und Schlitz
- Geeignet für Wera 2go

17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche. Mit 1 Bit-Handhalter 838 RA-R L mit Ratschenfunktion. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das "Zwirbeln", wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor (geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173)) ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. 16 Bits (89 mm), zähhart, für den universellen Einsatz.



Weblink

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Knarrenmechanik im Griff



Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten. Die Knarrenmechanik ist vollständig im Griff eingebettet.

Intuitives Schrauben



Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt.

Ratschenmechanik erlaubt schnelles "Zwirbeln"



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht das "Zwirbeln", wenn die Schraube nur geringen Widerstand bietet.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes - die Hand soll die Form des Handgriffes vorgeben - hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

Weblink

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4", 1/4" x 130 mm



1x 1/4" x 130 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sechskantklänge

867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bits, 3/32" x 89 mm



05059661001 1x 3/32" x 89 mm

05059663001 1x 1/8" x 89 mm

05059665001 1x 5/32" x 89 mm

05059666001 1x 3/16" x 89 mm

868/4 Innenvierkant Bits, # 1 x 89 mm



05134800001 1x # 1 x 89 mm

05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm

800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5,5 x 89 mm

Weblink