



WELLER HEISSLUFTPISTOLE MIT STUFENLOSER TEMPERATURSTEUERUNG 2000 W

BESTELL-NR. WLHG2023C

Die Swiss-engineered Heißluftpistole von Weller bietet unübertroffene Leistung, Komfort und ein benutzerfreundliches Design. Sie ist auf Präzision ausgelegt und überzeugt durch leisen Betrieb, schnelles Aufheizen, Überhitzungsschutz und eine Lebensdauer von mehr als 750 Stunden. Das ergonomische, tragbare Design ermöglicht eine bequeme Handhabung, während der integrierte Ständer den freihändigen Einsatz unterstützt, und optionales Zubehör und Düsen individuelle Anpassungsmöglichkeiten bieten. Diese vielseitige und leistungsstarke Heißluftpistole verkörpert Schweizer Ingenieurskunst in Perfektion.

+ KEY FEATURES

- > **SWISS-ENGINEERED**
mit einer Lebensdauer von mehr als 750 Stunden.
- > **BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN**
mit rascher Aufheizzeit und hervorragende Ergonomie.
- > **2000 W**
Stufenlose Temperaturregelung
- > **VERTIKALER 90°-STANDFUSS**
für sicheres und stabiles freihändiges Arbeiten.
- > **LANGLEBIGER HOCHLEISTUNGSMOTOR**
mit Überhitzungsschutz
- > **KOMPAKTES UND VIELSEITIGES DESIGN**
die perfekte Wahl für Heimwerker und Profis.
- > **GERÄUSCHPEGEL**
67dB

TECHNISCHE DATEN HEADGUN WLHG2023C	
Leistung	2000 W
Spannung (V/Hz)	230V / 50/60 Hz
Betriebstemperatur	80-600°C 180-1120°F
Luftvolumen (l/min)	(l/min) 250 / 550 (cfm) 8.8 / 19.4
Geräuschpegel	67 dB
Sicherheitsklasse	2
Betriebsarten	OFF / I / II
Gewicht in g	730
Lieferumfang	1x Heißluftpistole 2000 Watt / 230V 1x Bedienungsanleitung
Technische Änderungen vorbehalten!	



Vertikaler
90°-Standfuß



Stufenlose
Temperaturregelung



2-stufige
Luftstromregelung

