



Serie 1

1600 W

1600 W Leistung



300 °C / 500 °C



2 Temperatur-Stufen



240 / 450 l/Min.



2 Luftmengen-Stufen

Geeignet für steckbare
Düsen

VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 1620 S Heißluftgebläse ist dein zuverlässiger Partner für vielfältige Anwendungen. Kompakt und leistungsstark bietet es schnelle Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C
Luftmenge	240 – 450 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Resthitzanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Temperaturscanner	Nein
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	252 x 86 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,717 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841092641
Lieferumfang	inkl. Reflektordüse, Reduzierdüse 20 mm
Leistung	1600 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse

Heißluftgebläse

HM 1620 S

EAN 4007841 092641

Art.-Nr. 092641



Zubehör

EAN 4007841 070113

Breitstrahldüse

EAN 4007841 070212

Breitstrahldüse

EAN 4007841 034566

HL Ablageständer