

Polaroid Now+ Sofortbildkamera

Generation 3

polaroid



Technische Daten

Produkt	Polaroid Now+ Sofortbildkamera Generation 3			Akku	Lithium-Ionen-Akku	
Farbe	PRD	EAN	GTIN	Batteriebericht	Verfügbar	
	Schwarz	009160	9120134280244	19120134280241	Außengehäuse	ABS, PC (40 % recycelter Kunststoff)
	Weiß	009161	9120134280251	19120134280258		
	Arktisblau	009163	9120134280275	19120134280272		
	Koralle	009162	9120134280268	19120134280265		
Einführungsdatum	4. März 2025			Verschlussystem	Spezielles Design, mit Präzisionsschrittmotor für Verschlussblende	
UVP	139,99 \$, 149,99 €, 139,99 £			Blende	Sechs Blendenöffnungen von f64 bis f11	
HS- oder HTS-Code	9006409000 (USA) 9006400000 (EU)			Linse	Optische Linse aus Polycarbonat und Acrylglas, beschichtet, Autofokus-System über 2 Fixfokus-Zonen 0,40m–1,3 m, 1,0m–unendlich	
Herkunftsland	China (CN)			Brennweite	Nahaufnahme (Objektiv 1) 94,96 mm, Entfernung (Objektiv 2) 102,35 mm	
Verpackungsinhalt	Polaroid Now+ Kamera (Gen 3) Handgelenkschlaufe Schnellstart-Anleitung Sicherheits- und Konformitätsbroschüre			Sichtfeld	Horizontal 40°, Vertikal 41°	
Produktkarton	15,65 x 12,4 x 9,9 cm 6,2" x 4,9" x 3,9"			Blitzsystem	Gasentladungsröhre + Speicherung	
Gewicht des Produktkartons	572 Gramm 20,2 Unzen			Einsetzbar mit	i-Type Film 600-Film	
Versandeinheit	38,5 x 21,0 x 17,8 cm 15,2" x 8,3" x 7,0"			App aktiviert	Ja	
Versandgewicht	3950 Gramm 139,3 Unzen			Bluetooth-Verbindung	Ja	
Einheiten pro Versender	6			Geräteschnittstellen	Ladeeingang des Typs C x1	
Produktabmessungen	15,02 x 11,22 x 9,6 cm 5,9" x 4,4" x 3,8"			Display	LED-Sieben-Segment-Anzeige	
Produktgewicht	452 Gramm 15,9 Unzen					