



Intelligent, sicher und nachhaltig

Profitieren Sie mit dem ECOSYS PA2600cx/ECOSYS PA2600cwx von niedrigen laufenden Kosten und Drucken in Spitzenqualität. Dies ist der optimale Desktop-Drucker für kleine Firmen und Home-Arbeitsplätze. Ausgestattet mit einem intuitiven Touchscreen und hochmodernen Sicherheitsfunktionen lassen sich so die Arbeitsabläufe optimieren.



ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

**Druckgeschwindigkeit bis
zu 26 Seiten/Minute**

**AirPrint, Mopria und Kyocera
Mobile Print-Funktionen**

**Direkter Druck über
USB-Flash-Speichergeräte**

Spezifikationen

ALLGEMEIN

KYOCERA ECOSYS Farblaser-Drucker
Bedienfeld: 6,8 cm Farb-Touchscreen
Typ: Desktop
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 26 A4-Seiten pro Minute (einseitig),
Bis zu 13 A4-Seiten pro Minute Duplex (beidseitig)
Auflösung: 1200 x 1200 dpi
Empfohlenes Druckvolumen:
durchschnittlich 900 Seiten pro Monat
Maximales Druckvolumen: 65.000 Seiten pro Monat
Maximale Lebensdauer: 100.000 Seiten oder fünf Jahre
Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden oder weniger
(nach dem Einschalten)
Zeit bis zum ersten Druck: ca. 9,5/10,5 Sekunden oder weniger
Schwarz-Weiß/Farbe
CPU: ARM Cortex-A53 Single-Core, 1,0 GHz
Speicher: Standard 1 GB
Standardschnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/
ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz)², USB-Host für USB-Flash-Speicher,
IC-Kartenleser, Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte
Integriertes Kostenstellenmanagement: 20 Kostenstellen
Abmessungen (B x T x H):
Ohne Verpackung: 410 x 410 x 329 mm,
Mit Verpackung: 596 x 571 x 459 mm
Gewicht: Ohne Verpackung:
ca. 22 kg (mit Toner)
ca. 21 kg (ohne Toner)
Mit Verpackung: 28 kg
Stromversorgung: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
Drucken: 375 W
Bereit: 33 W
Ruhemodus: 0,3 W
Geräuschemissionen (gem. ISO 7779/ISO 9296):
Drucken: 63,1 dB(A)
Leiser Betrieb: 49 dB(A)
Standby: 30 dB(A)
Sicherheitsprüfungen: TÜV/GS, CE
Die Produktion dieses Geräts erfolgt gemäß der Qualitätsnorm
ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine
Papierstärke vom max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie die von
KYOCERA für normale Umgebungsbedingungen empfohlenen
Papiere.
Papierzufuhr: Universalzufuhr: 50 Blatt, 60–220 g/m²,
A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 × 148–216 × 356 mm),
Papierkassette: 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4,
benutzerdefiniert (100 × 148–216 × 356 mm),
max. Papierkapazität mit Optionen: 550 Blatt
Duplex: Standard-Duplexeinheit, beidseitiger Druck,
60–120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 × 210–
216 × 356 mm)
Papierausgabe: max. 150 Blatt (Schriftbild nach unten)

DRUCKFUNKTIONEN

Druckersprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL3
(PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, 2.0,
XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows Betriebssysteme,
MAC OS X Version 10.9 oder neuer, Chrome OS;
andere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Schriftarten (PCL6,
KPDL3), 4 Schriftarten (Calibri), 4 Schriftarten (Cambria),
1 Bitmap-Schriftart, 45 eindimensionale Barcodes (z. B.
EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des
zweidimensionalen Barcodes PDF417 unter PRESCRIBE
(PCL und andere Barcodes als Option verfügbar)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“³, Auftragsspeicher³,
Schnellkopie³, Privater Druck³, Datenspeicherung mit
PIN-Code oder Passwort³, Internet Printing IPP 1.0, E-Mail-
Druck, WSD Print, EcoPrint – Tonersparmodus, AirPrint,
Mopria, Microsoft Universal Print, Batch-Ausgabe von
Aufträgen, Kyocera Image Refinement (Kantenglättung),
Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access,
optional Kyocera Cloud Print and Scan, Secure Boot, Run-
time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS,
SNMPv3, S/MIME, verschlüsselter PDF-Direktdruck,
Sicherheitssicherzeichen, elektronische PDF-Signatur, IPP über
TLS, WSD, lokale und Netzwerkauthentifizierung, Windows-
Authentifizierung (NTLM v2, Kerberos), Einschränkung
von Benutzergruppen durch Anmeldeverwaltung, IP-
Filterung, Port-Einschränkung, Schnittstellenblockierung,
Security Quick Setup, Administrator-Authentifizierung bei
Firmware-Updates, SIEM-Unterstützung (SysLog), SCEP,
OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) optional
Unterstützung für mobiles Drucken: KYOCERA
Mobile Print-App für iOS und Android, AirPrint,
Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct⁴

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerreichweite gemäß
ISO/IEC 19798
TK-5450K Toner-Kit:
Mikrofeiner Schwarz-Toner für 4.100 A4-Seiten
Mitgelieferter Toner für 1.500 A4-Seiten
TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y Toner-Kit:
Mikrofeiner Cyan-, Magenta- und Gelb-
Toner für 3.200 A4-Seiten
Mitgelieferter Cyan-, Magenta- und Gelb-Toner für 1.500
A4-Seiten

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110 (max. 1):
max. 250 Blatt, 60–163 g/m²; A6, A5, A4,
benutzerdefiniert (105 × 148 mm–216 × 356 mm)

SICHERHEIT

UG-33: ThinPrint-Unterstützung
UG-51: TPM (Trusted Platform Module),
zusätzlicher Schutz vertraulicher Daten
USB IC-Kartenleser + Card Authentication Kit (B):
Unterstützung für diverse Authentifizierungskarten verfügbar

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max.
100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit
des Druckers⁴.

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA2600cx/Plus:
ECOSYS PA2600cx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre
ECOSYS PA2600cwx/Plus:
ECOSYS PA2600cwx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

LIEFERUMFANG:

Drucker, Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Toner für
1.500 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im
Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum
Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die Maximalvolumina beziehen sich auf den Betrieb der Druck- oder Scannereinheit im Rahmen der
Druck-, Kopier- und Scanfunktionen. Hinweis: In diesem Kontext entspricht eine kopierte Seite einer gescannten und einer gedruckten Seite.

² Nur bei ECOSYS PA2600cwx

³ Optionale SD/SDHC-Speicherkarte ist erforderlich

⁴ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de.

Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle,
Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen. Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung,
Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon
abweichen. Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet. Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.