

VARTA Night Cutter Pro F30R Rech. Box



Information

- 5 Leuchtmodi: Turbo, High, Mid, Low und Stroboskop
- Robust: 2 m schlagfest und IP67 (1 m Wassertiefe für 30 min)
- Hochwertiges Gehäuse aus Luftfahrtaluminium
- Wiederaufladbar dank USB-C-Anschluss, der in der Endkappe integriert ist
- Ladeanzeige und Batteriestandsanzeige integriert
- Präzisions-Fokus: Stufenlos fokussierbarer Lichtstrahl (Spot zu Flut)
- Advanced Safety Technology
- Inklusive Handschlaufe
- Eigenes VARTA Produktdesign

Artikeldetails

Bestellnummer	18921 101 111
UVP (inkl. Mehrwertsteuer)	49,99 EUR
Zolltarifnummer	85131000
Ursprungsland	China
Leuchtweite	(bis zu) 280,00 m
Laufzeit	(bis zu) 24 h
Lichtstrom	(bis zu) 1500 lm
Produkt Durchmesser mm	42,00
Produkt Länge / Tiefe mm	169,00
Produkt Gewicht g	260,60

Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 082322	100,00	48,00	230,00	0,36
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)						
VSK (Versandkarton)	4	40 08496 082339	433,00	119,00	134,00	1,59
PAL (Palette)	392	40 08496 082353	800,00	1.200,00	1.088,00	176,76
Lagen / Palette	Versandkarton / Lage		Versandkarton / Palette		Mindestliefermenge / Inhalt (Anzahl VBE)	
7	14		98		4	

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland
 Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland
 Postfach 1363 | 73473 Ellwangen | Deutschland | Telefon (+49) 7961 83 770 | Telefax (+49) 827 827 4

