

## Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

---



- 
- Optionales Bedienelement Smartvest Pro Funk-Bedienteil zum Aktivieren und Deaktivieren der Funk-Alarmanlage Smartvest Pro (per Zahlencode oder Chip-Schlüssel)
  - Hinterleuchtete Tasten für beste Lesbarkeit
  - Bei jeder Interaktion klares Feedback (optisch und bei Bedarf akustisch)
  - Zutritt individuell nach Zeitplan steuerbar (etwa für Handwerker, Gäste, Reinigungskraft)
  - Eigene Taste für das Auslösen von Panik-Alarm (mit Schutz gegen unabsichtliches Auslösen)
  - Vor Abreißen/Sabotage geschützt (löst Alarm aus)
  - Einfache Installation (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten), z. B. im Flur in der Nähe der Haustür
  - Leicht wechselbare Batterien inklusive, Betrieb auch per handelsüblichem Netzteil mit USB-C-Stecker möglich (5 Volt, 2 Ampere)
- 

### Fest verwurzelt für Vor-Ort-Bediener

Die Alternative zu Fernbedienung und App: Dieses an der Wand fest montierte Funk-Bedienteil mit Tastatur und Chipschlüssel-Leser ist vor Ort immer zur Stelle, um deine Funk-Alarmanlage Smartvest Pro zu steuern.

Dein Handy-Akku ist leer? Die Fernbedienung verlegt? Mit diesem Smartvest Pro Funk-Bedienteil kein Problem: Es ist immer an Ort und Stelle, um per Code-Eingabe oder Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger die Alarmanlage zu steuern. Die Berechtigungen für verschiedene Benutzer stellst du im Handumdrehen per Smartvest Pro-App ein. Für z. B. Handwerker auch mit passendem Zeitplan.

## Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

---

Das schicke Bedienteil lässt sich im Nu installieren, etwa im Flur in der Nähe der Eingangstür. Natürlich ist dafür gesorgt, dass dir beim Aktivieren genug Zeit bleibt, dein Zuhause zu verlassen bzw. beim Betreten, um deine Alarmanlage zu deaktivieren.

Eine weitere praktische Funktion des Bedienteils, wenn mindestens ein Bewohner daheim ist: Im Smartvest Pro-Modus „intern aktiviert“ werden alle eingebundenen Bewegungsmelder pausiert. Ob tagsüber, abends oder in der Nacht: Damit können sich alle Bewohner drinnen frei bewegen, während z. B. Öffnungsmelder an Türen und Fenstern vor Einbruch schützen. Das Smartvest Pro Funk-Bedienteil ist immer zur Stelle, um das Sicherheitssystem in seinen Hauptfunktionen zu bedienen (aktivieren, intern aktivieren, deaktivieren sowie direkt Alarm auslösen). Für ein angenehm sicheres Zuhause. Für dich und deine Familie.

## Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen                       | L 147.5 x B 89 x H 30 mm           |
| Alarmierung                       | Ja                                 |
| Anzeige                           | LED                                |
| Batterie - GRS-Typ                | AA                                 |
| Batterie - Menge                  | 4                                  |
| Batterie - Typ                    | AA (1,5V)                          |
| Batterie - max. Batteriebensdauer | 1 Jahr(e)                          |
| Bruttogewicht                     | 0,383 kg                           |
| Einsatzbereiche                   | Innenraum                          |
| Farbe                             | weiß                               |
| Funk-Modulation                   | FSK                                |
| Funkfrequenz                      | 868,3 MHz                          |
| Funkreichweite                    | Je nach Installation max. 100 m    |
| Gehäusematerial                   | Plastik                            |
| Lesertyp                          | Chipschlüsselleser und Codeeingabe |
| Lieferumfang 01 Beschreibung      | Smartvest Pro Funk-Bedienteil      |
| Lieferumfang 01 Menge             | 1                                  |
| Lieferumfang 02 Beschreibung      | Batterien                          |
| Lieferumfang 02 Menge             | 3                                  |
| Lieferumfang 03 Beschreibung      | Montageplatte                      |

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lieferumfang 03 Menge        | 1                                                |
| Lieferumfang 04 Beschreibung | Montagematerial                                  |
| Lieferumfang 04 Menge        | 1                                                |
| Lieferumfang 05 Beschreibung | Bohrschablone                                    |
| Lieferumfang 05 Menge        | 1                                                |
| Lieferumfang 06 Beschreibung | Kurzanleitung                                    |
| Lieferumfang 06 Menge        | 1                                                |
| Max. Betriebstemperatur      | 40 °C                                            |
| Max. Luftfeuchtigkeit        | 90 %                                             |
| Min. Betriebstemperatur      | 0 °C                                             |
| Min. Luftfeuchtigkeit        | 10                                               |
| Nettogewicht                 | 0,274 kg                                         |
| Produktgruppe                | Steuereinheiten                                  |
| Proximity Schlüssel          | 8 Smartvest Pro ID-Schlüsselanhänger (FUPC45000) |
| Sabotageschutz               | Ja                                               |
| Schalldruck                  | 75 dB                                            |
| Sendeleistung                | 11,3 dBm                                         |
| Spannungsversorgung AC       | 5 V                                              |
| Spannungsversorgung DC       | 100 - 240 V                                      |

## Smartvest Pro Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE45010

---

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Steckertyp               | Typ-C USB |
| Stromaufnahme<br>Standby | 0,1 mA    |
| Tierimmun                | /         |