

Dahua Bullet D1

5 MP WLAN (WiFi-6) Überwachungskamera mit Personenerkennung, Farb-Nachtsicht, Abwehrfunktion durch Lichtsignal und Alarmsirene

EAN: 6939554984754

Die Dahua Bullet D1 Outdoor WLAN Überwachungskamera bietet eine hochauflösende Bildqualität mit 5 Megapixel (2880 x 1620), die detailreiche und scharfe Aufnahmen erstellt. Die Installation gestaltet sich einfach und unkompliziert, sodass die Inbetriebnahme schnell erfolgt.

Die Bullet D1 bietet sowohl Infrarot-Nachtsicht als auch Farb-Nachtsicht mit integrierten Scheinwerfern. Mit einer Nachtsichtreichweite von bis zu 30 Metern sind klare und detaillierte Bilder auch bei völliger Dunkelheit gewährleistet.



Dank der neuen integrierten Rot-Blauen Alarmleuchten, sorgt die Kamera bei Eindringlingen für Aufmerksamkeit und kann somit mögliche ungebetene Gäste besser abschrecken.

Ihre innovativen Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Personen und Fahrzeugen, bieten einen zuverlässigen und smarten Schutz Ihres Eigenheims.

Mit der kostenlosen Dahua App erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn unerwartete Ereignisse auftreten. Die 2-Wege-Audio Technologie ermöglicht es Ihnen, aus der Ferne mit Besuchern zu kommunizieren oder ungebetene Gäste abzuschrecken.

Mit der neuen 2,4 GHz WiFi-6 Technologie, bietet Ihnen die Kamera eine nahtlose Integration ins heimische Netzwerk mit dem geringsten Verlust an Geschwindigkeit und Leistung des Netzwerkes. Die Bullet D1 Kamera setzt auf die neue H.265 Codierung, womit Datenverbrauch in Ihrem Heimnetzwerk eingespart wird, bei gleichbleibender und hoher Bildübertragungsqualität.

Die Dahua Bullet C1 Sicherheitskamera unterstützt verschiedene Speicheroptionen: Micro SD-Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR). Die Kamera unterstützt die Verbindung über 2,4 GHz WLAN und eine kabelgebundene Netzwerkverbindung über einen RJ45-Anschluss, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Mit der neuen Bluetooth-Pairing-Funktion von Dahua bietet die Bullet B1 eine schnelle und einfache Installationsmöglichkeit. Ohne Vorkenntnisse lässt sich die Kamera innerhalb weniger Augenblicke in das Heimnetzwerk integrieren und sorgt so im Handumdrehen für intelligente und sorgenfreie Sicherheit

Mit der IP67 Zertifizierung ist die Kamera äußerst robust und hält selbst Schnee und Starkregen stand, wodurch eine langlebige Sicherheit für Ihr Eigenheim geboten wird.

Hauptmerkmale

- 5 MP (2880 x 1620) Auflösung
- H.265-Videokomprimierung: Reduziert Bandbreite und Speicherplatz
- Rot-Blau Warnungslichter für stärkere Abschreckung
- Personenerkennung: Präzise und schnelle Benachrichtigung
- Farb-Nachtsicht: Bis zu 30 Meter klare Sicht bei Nacht
- Integrierte Alarmsirene zur Abschreckung unerwünschter Besucher
- Zwei-Wege-Audio: Integrierter Lautsprecher und Mikrofon für direkte Kommunikation
- Netzwerkverbindung: Unterstützt sowohl WLAN als auch kabelgebundene Netzwerkverbindungen
- WiFi-6 Technologie
- Flexible Speicheroptionen: Micro-SD-Karten (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
- Bluetooth Pairing Funktion – kinderleichte und schnelle Inbetriebnahme
- Kostenlose Dahua App (iOS & Android)
- IP67 Witterungsbeständig

Technische Daten

Modell	Bullet D1 (DH-IPC-F5D-PV)
Auflösung	5 MP (2880 x 1620)
Videokompression	H.264B; H.264; H.264H; H.265
Min. Beleuchtung	0.007 Lux bei F1.6, 0 Lux bei eingeschalteter Beleuchtung
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Elektronische Verschußzeit	Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s
Blende	F1.6
Sichtfeld	89°(H), 48°(V), 104°(D)
Videokomprimierung	H.265
Nachtsicht	bis zu 30 Meter
Tag/Nacht	Farbe/S/W
Bildrate	Bis zu 25/30 fps
Bitrate	H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 32 kbps–4096 kbps
Bilddrehung	0°/180°
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
Audiokomprimierung	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Bewegungserkennung	Ja (Ein/Aus, 4 Bereiche, rechteckig)
Personenerkennung	Ja
Fahrzeugerkennung	Ja
Netzwerkverbindung	2,4 GHz WLAN mit WiFi-6, RJ45 (LAN) 1 x 100 Mbps Ethernet Port
WLAN	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 GHz, EIRP≤20 dBm
Speicheroptionen	Micro SD Karte (bis zu 256 GB), Netzwerkrekorder (NVR)
Konfigurierbare Bereiche	Ja
App-Unterstützung	Smart PSS, DSS, DMSS
Unterstützte Plattformen	iOS, Android
ONVIF-Unterstützung	Ja
Stromversorgung	DC 12 V
Leistungsaufnahme	Basis: 2,4 W, Max. 7,5 W (H.265 + warmes Licht + Warnlicht + Sirene)
Betriebstemperatur	-40°C - +60°C,
Luftfeuchtigkeit	weniger als 95%
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Abmessungen	158.3 mm x Ø76.8 mm (6.23" x Ø3.02")
Gewicht	340 g

Lieferumfang

- Dahua Bullet D1 Überwachungskamera
- Bohrschablone
- Montageset
- Wasserdichte Hülle
- Netzteiladapter
- Schnellanleitung